

Small Joint Closure (SJC) – mała osłona złączowa

Numery produktów Prysmian : poniżej



Osłona złączowa SJC jest stosowana jest w aplikacjach przelotowych lub odgałęźnych. Posiada 4 porty wejściowe kabli, kasetę na 24 spawy oraz miejsce do zarządzania i przechowywania tub. Zamknięcie jest uszczelnione do IP68 w celu zapewnienia szczelności na wodę i kurz. Osłona jest dostarczana z czterema wybijanymi portami i dwoma uszczelnieniami wejściowymi. Maksymalnie dwa dodatkowe uszczelnienia wejściowe można zamówić osobno.

Funkcjonalność i zalety

- Kompaktowa osłona złączowa dla kabli przelotowych i odgałęźnych.
- Osłona posiada cztery wybijane porty.
- Każdy port zawiera dławik kablowy dla kabli 5-9mm lub 6-12mm.
- Osłona jest dostarczana z dwoma dławikami. Dodatkowe dławiki są dostępne osobno. Proszę zapoznać się z listą dodatkowych produktów.
- Zawiera pojedynczą kasetę spawów do 24 spawów
- Kasetę spawów dla 2.2mm osłonek spawów.
- Płytkę mocowania kabli i zarządzanie przewodzeniem włókien.
- Wytrzymała konstrukcja umożliwiająca bezpośrednie zakopanie w ziemi.
- Stosowanie także w studzienkach lub na ścianie.
- Szczelność IP68 przy 5m i odporność na UV zgodnie z ISO 4892.
- Dostępne dławiki do podwójnego wejścia – w sumie 8 wejść na kable 4-6mm.

Zawartość zestawu

Osłona SJC dostarczana z : -

- 01 x Baza
- 01 x Pokrywa
- 01 x Uszczelka
- 01 x Tacka spawów
- 01 x Płytkę mocowania kabli
- 02 x Zestawy dławików kablowych

Dodatkowe elementy

- Osłonki spawów
- Dławiki kablowe

Numery produktów

XJTSC02335 – z 2 dławikami dla kabli 5-9mm.

XJTSC02470 – z 2 dławikami dla kabli 6-12mm

XJTSC02773 – z 2 dławikami dla 3 wejść dla kabli 2.5-4mm.

Dane techniczne

- Ilość portów kablowych: 4 porty, 2 z każdej strony
- Max. pojemność każdego portu: Kable lub mikrokable : 5-9 mm lub 6-12mm
- Ilość kasetek spawów: 1
- Max. pojemność spawów: 24
- Min. promień gięcia: 20 mm (rodzaje włókien ITU-T G.657 A1 i A2)
- Rodzaj osłonek spawów: Osłonki spawów 45mm x 2.2 mm
- Wymiary: (dł) 200 x (szer.) 170 x (gł.) 66 mm
- Kolor: Czarny
- Materiał: Obudowa z polipropylenu i wewnętrzne części z ABS
- Odporność UV: Odporność zgodnie z ISO 4892 – 1000 godzin
- Zakres temperatur:
 - Transport i przechowywanie -30°C to +60°C
 - Instalacja -10°C to +50°C
 - Praca -25°C to +60°C
- Trzymanie kabla: 80 N
- Odporność na uderzenie : 10 Nm @ 20 °C, promień 100 mm
- Obciążenie statyczne : 1000 N @ 20 °C na górnej powierzchni pojemnika zgodnie z EN 50411-2-3
- Zanurzenie : IP68 (brak przenikania wody przy 1.5 stępie wody przez 20 dni)
- Zastosowanie: Grupa 1 zgodnie z EN 124, ułożona min. 25 cm poniżej poziomu powierzchni
Grupa 2 zgodnie z EN 124, ułożona min. 30 cm poniżej kruszywa lub chodnika

Logistyka

- Wymiary opakowania(mm): 205 (dł.) x 175 (szer.) x 70 (gł.) (ilość na euro palecie = 220 i waga 98Kg)
- Waga z opakowaniem (kg): 0.40
- Waga netto (kg): 0.39

Dodatkowe produkty

Zestaw do wprowadzenia kabli

Zestaw do wprowadzania kabli służy do zainstalowania dodatkowego kabla w osłonie złączowej. Zawiera dławik kablowy, opaskę kablową i taśmę piankową.

Nr produktu	Średnica kabla	Ilość
XJTSC02336	5–9 mm	1
XJTSC02471	6-12 mm	1
XJTSC02542	4-6mm (2 wejścia)	1
XJTSC02774	2.5-4mm (3 wejścia)	1

Osłonki spawów

Osłonki spawów stosowane są do ochrony spawu włókna. Wymiar to średnica 2.2mm i długość 45mm.

Numer produktu

XKTSC00050 (Opakowanie z 12)

Proszę skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży wymienionym www.prysmiangroup.com

© Prysmian Group 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte w tym dokumencie nie mogą być kopiowane, przedrukowywane ani reprodukowane w żadnej formie, w całości ani w części, bez pisemnej zgody Prysmian Group. Informacje są uważane za prawidłowe w momencie wydania. Grupa Prysmian zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez powiadomienia. Niniejsza specyfikacja nie jest ważna na mocy umowy, chyba że zostanie specjalnie autoryzowana przez Prysmian Group.